

Mitutoyo**Vgradno pomično merilo navpično, Merilno območje: 100mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	499402 100
GTIN	4946368128368
Razred artikla	44A

Opis**Izvedba:**

Z **elektroniko Absolute** in velikim prikazovalnikom za preprosto odčitavanje. Enkratna nastavitev ničelne točke, ki do naslednje zamenjave baterije (pribl. 1,5 leta) ostane absolutna ničelna točka. Najvišja natančnost tudi pri velikih hitrostih meritev. Funkcija ZERO/ABS – nastavitev ničelne točke in preklop med relativnimi in absolutnimi meritvami.

Vgradno pomično merilo s kapacitivnim, elektronskim merilnim sistemom. **Navpična namestitvev.**

Uporaba:

Primerno za merilne naloge in preverjanja orodnih strojev, naprav itd.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 81560 vel. 357.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 497085.

Tehnični opis

Celotna dolžina L ₂	220 mm
Točnost	0,03 mm

Merilno območje	0 - 100 mm
Dolžina merilne letve L ₁	244 mm
Kalibriranje	Cena po ponudbi
Masa	250 g
Odčitavanje	0,01 mm
Število vključenih baterij	1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 357
Napajanje	Baterijsko napajanje
Standard	Tovarniški standard
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	enkratna nastavitve ničelne točke
Merilno orodje	digitalno
Vrsta izdelka	Vgradna pomična merila

Storitve

Kalibriranje univerzalnega pomičnega merila maksimalno merilno območje 600 mm	021400 600
---	------------

Pribor

Priključni kablji tipko Data Tip D2	497085 D2
Priključni kablji tipko Data Tip D1	497085 D1
Gumbasta/posebna baterija Tip baterij 357	081560 357
Priključni kablji tipko Data Tip USB2	497085 USB2
Sprejemnik / vmesnik za tipkovnico USB Tip	498975
Sprejemnik/vmesnik za tipkovnico USB Tip	498965
Oddajnik Tip S11E	498966 S11E