

Mitutoyo**Vgradno pomično merilo navpično, Merilno območje: 150mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	499402 150
GTIN	4946368128382
Razred artikla	44A

Opis**Izvedba:**

Z **elektroniko Absolute** in velikim prikazovalnikom za preprosto odčitavanje. Enkratna nastavitev ničelne točke, ki do naslednje zamenjave baterije (pribl. 1,5 leta) ostane absolutna ničelna točka. Najvišja natančnost tudi pri velikih hitrostih meritev. Funkcija ZERO/ABS – nastavitev ničelne točke in preklon med relativnimi in absolutnimi meritvami.

Vgradno pomično merilo s kapacitivnim, elektronskim merilnim sistemom. **Navpična namestitvev.**

Uporaba:

Primerno za merilne naloge in preverjanja orodnih strojev, naprav itd.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 81560 vel. 357.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 497085.

Tehnični opis

Celotna dolžina L ₂	270 mm
Kalibriranje	Cena po ponudbi

Dolžina merilne letve L ₁	294 mm
Odčitavanje	0,01 mm
Masa	280 g
Merilno območje	0 - 150 mm
Točnost	0,03 mm
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 357
Število vključenih baterij	1
Napajanje	Baterijsko napajanje
Standard	Tovarniški standard
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	enkratna nastavitve ničelne točke
Merilno orodje	digitalno
Vrsta izdelka	Vgradna pomična merila

Storitve

Kalibriranje univerzalnega pomičnega merila maksimalno merilno območje 600 mm	021400 600
---	------------

Pribor

Sprejemnik / vmesnik za tipkovnico USB Tip	498975
Priključni kablarski tipko Data Tip D2	497085 D2
Oddajnik Tip S11E	498966 S11E
Priključni kablarski tipko Data Tip USB2	497085 USB2
Sprejemnik/vmesnik za tipkovnico USB Tip	498965
Priključni kablarski tipko Data Tip D1	497085 D1
Gumbasta/posebna baterija Tip baterij 357	081560 357