

**Dvostranski obročni ključ, globoko zaviti, kromirani, Zev ključa: 22X24mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	615950 22X24
GTIN	4045197161024
Razred artikla	62A

Opis**Izvedba:**

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.
Z ovalnim držalom.

Standard:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Tehnični opis

Zev ključa ₁	22 mm
Zev ključa ₂	24 mm
maksimalni Ø obroča D ₁ maks	34 mm
Dolžina ključa L	325 mm
maksimalni Ø obroča D ₂ maks	37 mm
Mere zeva ključa	metrični
Površina	kromiran
Značilnost blagovnega imena	kromirani
Vrsta izdelka	Vijačni ključ

