



Dvostranski obročni ključ, nizko zaviti, Zev ključa: 14X15mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	616500 14X15
GTIN	4018754021734
Razred artikla	63A

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah. Tanki, ravni obroči za uporabo na najožjih mestih. Z oprijemljivim držalom z dvojnim T-profilom. Optimalna upogibna trdnost, dober prenos sile. Glavi na obeh koncih nizko zaviti. Z **AS-Drive** profilom.

Standard:

DIN 897 / ISO 3318

Material:

Chrome-Alloy-Steel; nikelj kromirani, prevleka se ne lušči; zaokrožene površine.

Tehnični opis

Zev ključa z_2	15 mm
maksimalna višina obroča $h_{1\text{ maks}}$	11,5 mm
Zev ključa z_1	14 mm
maksimalni \varnothing obroča $D_1\text{ maks}$	20,1 mm
maksimalni \varnothing obroča $D_2\text{ maks}$	21,4 mm
Dolžina ključa L	219 mm
Mere zeva ključa	metrični
Postopek izdelave	kovani v utopu
Material	Chrome-Alloy-Steel
Površina	nikelj kromirano
Vrsta izdelka	Vijačni ključ

