



Dvostranski obročni ključ, ravni, fosfatirani, Zev ključa: 10X11 mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	617900 10X11
GTIN	4045197385680
Razred artikla	62A

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.

HOLEX – z ovalnim držalom.

Standard:

DIN 837 B / ISO 3318

Material:

HOLEX – kromvanadijevo jeklo, fosfatirani.

Dolžina ključa L: 130 mm

maksimalni \varnothing obroča D_1 maks: 16 mm

maksimalni \varnothing obroča D_2 maks: 17 mm

maksimalna višina obroča $h_{1\text{ maks}}$: 6 mm

Tehnični opis

Zev ključa $_2$	11 mm
maksimalna višina obroča $h_{1\text{ maks}}$	6 mm
maksimalni \varnothing obroča D_2 maks	17 mm
Dolžina ključa L	130 mm
Zev ključa $_1$	10 mm
maksimalni \varnothing obroča D_1 maks	16 mm
Mere zeva ključa	metrični
Položaj obroča	0 stopinj
Postopek izdelave	kovani v utopu

Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	fosfatirani
Značilnost blagovnega imena	fosfatirani
Vrsta izdelka	Vijačni ključ