



## Dvostranski obročni ključ, nizko zaviti, Zev ključa: 17X19mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	616500 17X19
GTIN	4018754021765
Razred artikla	63A

### Opis

#### Izvedba:

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah. Tanki, ravni obroči za uporabo na najožjih mestih. Z oprijemljivim držalom z dvojnimi T-profilom. Optimalna upogibna trdnost, dober prenos sile. Glavi na obeh koncih nizko zaviti. Z **AS-Drive** profilom.

#### Standard:

**DIN 897 / ISO 3318**

#### Material:

Chrome-Alloy-Steel; nikelj kromirani, prevleka se ne lušči; zaokrožene površine.

### Tehnični opis

Dolžina ključa L	250 mm
maksimalna višina obroča $h_{1 \text{ maks}}$	13,5 mm
Zev ključa $z_2$	19 mm
maksimalni $\varnothing$ obroča $D_1 \text{ maks}$	24,1 mm
maksimalni $\varnothing$ obroča $D_2 \text{ maks}$	27 mm
Zev ključa $z_1$	17 mm
Mere zeva ključa	metrični
Postopek izdelave	kovani v utopu
Material	Chrome-Alloy-Steel
Površina	nikelj kromirano
Vrsta izdelka	Vijačni ključ

