



## Dvostranski obročni ključ, ravni, Zev ključa: 27X32mm



### Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 617600 27X32  |
| GTIN                  | 4018754085187 |
| Razred artikla        | 63A           |

### Opis

#### Izvedba:

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.

**STAHLWILLE** – z oprijemljivim držalom z dvojnimi T-profilom. Optimalna upogibna trdnost, dober prenos sile. Tanki, ravni obroči za uporabo na najožjih mestih. Z **AS-Drive** profilom.

#### Standard:

**DIN 837 B / ISO 3318**

#### Material:

**STAHLWILLE** – Chrome-Alloy-Steel; nikelj kromirani, prevleka se ne lušči; zaokrožene površine.

### Tehnični opis

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Zev ključa <sub>2</sub>                      | 32 mm                            |
| maksimalni Ø obroča D <sub>1</sub> maks      | 38,5 mm                          |
| maksimalna višina obroča h <sub>1</sub> maks | 12,8 mm                          |
| maksimalni Ø obroča D <sub>2</sub> maks      | 45,5 mm                          |
| Zev ključa <sub>1</sub>                      | 27 mm                            |
| Dolžina ključa L                             | 320 mm                           |
| Mere zeva ključa                             | metrični                         |
| Položaj obroča                               | 0 stopinj                        |
| Postopek izdelave                            | kovani v utopu                   |
| Material                                     | Chrome-Alloy-Steel               |
| Površina                                     | kromirani (površina se ne lušči) |

Vrsta izdelka

Vijačni ključ