



Dvostranski obročni ključi, ravni, fosfatirani, Zev ključa: 20X22 mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	617900 20X22
GTIN	4045197385772
Razred artikla	62A

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.

HOLEX – z ovalnim držalom.

Standard:

DIN 837 B / ISO 3318

Material:

HOLEX – kromvanadijevo jeklo, fosfatirani.

Dolžina ključa L: 204 mm

maksimalni \varnothing obroča D_1 maks: 29 mm

maksimalni \varnothing obroča D_2 maks: 32,4 mm

maksimalna višina obroča $h_{1\text{ maks}}$: 10,8 mm

Tehnični opis

maksimalni \varnothing obroča D_2 maks	32,4 mm
Dolžina ključa L	204 mm
Zev ključa $_2$	22 mm
maksimalna višina obroča $h_{1\text{ maks}}$	10,8 mm
maksimalni \varnothing obroča D_1 maks	29 mm
Zev ključa $_1$	20 mm
Mere zeva ključa	metrični
Položaj obroča	0 stopinj
Postopek izdelave	kovani v utopu

Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	fosfatirani
Značilnost blagovnega imena	fosfatirani
Vrsta izdelka	Vijačni ključ