



Dvostranski obročni ključ, ravni, Zev ključa: 14X15mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	617600 14X15
GTIN	4018754021307
Razred artikla	63A

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.

STAHLWILLE – z oprijemljivim držalom z dvojnimi T-profilom. Optimalna upogibna trdnost, dober prenos sile. Tanki, ravni obroči za uporabo na najožjih mestih. Z **AS-Drive** profilom.

Standard:

DIN 837 B / ISO 3318

Material:

STAHLWILLE – Chrome-Alloy-Steel; nikelj kromirani, prevleka se ne lušči; zaokrožene površine.

Tehnični opis

maksimalna višina obroča $h_{1\text{ maks}}$	7,5 mm
maksimalni \varnothing obroča $D_2\text{ maks}$	23 mm
Dolžina ključa L	165 mm
Zev ključa z_2	15 mm
maksimalni \varnothing obroča $D_1\text{ maks}$	21,5 mm
Zev ključa z_1	14 mm
Mere zeva ključa	metrični
Položaj obroča	0 stopinj
Postopek izdelave	kovani v utopu
Material	Chrome-Alloy-Steel
Površina	kromirani (površina se ne lušči)

Vrsta izdelka

Vijačni ključ