



## Dvostranski obročni ključ, nizko zaviti, Zev ključa: 20X22mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	616500 20X22
GTIN	4018754021802
Razred artikla	63A

### Opis

#### Izvedba:

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah. Tanki, ravni obroči za uporabo na najožjih mestih. Z oprijemljivim držalom z dvojnim T-profilom. Optimalna upogibna trdnost, dober prenos sile. Glavi na obeh koncih nizko zaviti. Z **AS-Drive** profilom.

#### Standard:

**DIN 897 / ISO 3318**

#### Material:

Chrome-Alloy-Steel; nikelj kromirani, prevleka se ne lušči; zaokrožene površine.

### Tehnični opis

Dolžina ključa L	280 mm
maksimalni $\varnothing$ obroča $D_1$ maks	28,5 mm
maksimalna višina obroča $h_{1\text{ maks}}$	14,5 mm
maksimalni $\varnothing$ obroča $D_2$ maks	31,3 mm
Zev ključa $_2$	22 mm
Zev ključa $_1$	20 mm
Mere zeva ključa	metrični
Postopek izdelave	kovani v utopu
Material	Chrome-Alloy-Steel
Površina	nikelj kromirano
Vrsta izdelka	Vijačni ključ

