



Dvostranski obročni ključ, ravni, fosfatirani, Zev ključa: 21X24 mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	617900 21X24
GTIN	4045197463302
Razred artikla	62A

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.

HOLEX – z ovalnim držalom.

Standard:

DIN 837 B / ISO 3318

Material:

HOLEX – kromvanadijevo jeklo, fosfatirani.

Dolžina ključa L: 228 mm

maksimalni \varnothing obroča D_1 maks: 30,5 mm

maksimalni \varnothing obroča D_2 maks: 34,7 mm

maksimalna višina obroča $h_{1\text{ maks}}$: 10,8 mm

Tehnični opis

maksimalni \varnothing obroča D_2 maks	34,7 mm
maksimalna višina obroča $h_{1\text{ maks}}$	10,8 mm
Zev ključa $_2$	24 mm
Zev ključa $_1$	21 mm
Dolžina ključa L	228 mm
maksimalni \varnothing obroča D_1 maks	30,5 mm
Mere zeva ključa	metrični
Položaj obroča	0 stopinj
Postopek izdelave	kovani v utopu

Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	fosfatirani
Značilnost blagovnega imena	fosfatirani
Vrsta izdelka	Vijačni ključ