

**Dvostranski obročni ključ, ravni, kromiran, Zev ključa: 10X11mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	617950 10X11
GTIN	4045197441850
Razred artikla	62A

**Opis****Izvedba:**

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.

**HOLEX** – z ovalnim držalom.

**Standard:**

**DIN 837 B / ISO 3318**

**Material:**

**HOLEX** – kromvanadijevo jeklo, kromirani.

**Tehnični opis**

maksimalna višina obroča $h_{1 \text{ maks}}$	6 mm
Zev ključa $_1$	10 mm
Zev ključa $_2$	11 mm
maksimalni $\varnothing$ obroča $D_2 \text{ maks}$	17 mm
Dolžina ključa L	130 mm
maksimalni $\varnothing$ obroča $D_1 \text{ maks}$	16 mm
Mere zeva ključa	metrični
Položaj obroča	0 stopinj
Postopek izdelave	kovani v utopu
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	kromiran

Značilnost blagovnega imena

kromiran

Vrsta izdelka

Vijačni ključ