



Dvostranski obročni ključ, nizko zaviti, Zev ključa: 21X23mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	616500 21X23
GTIN	4018754021819
Razred artikla	63A

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah. Tanki, ravni obroči za uporabo na najožjih mestih. Z oprijemljivim držalom z dvojnimi T-profilom. Optimalna upogibna trdnost, dober prenos sile. Glavi na obeh koncih nizko zaviti. Z **AS-Drive** profilom.

Standard:

DIN 897 / ISO 3318

Material:

Chrome-Alloy-Steel; nikelj kromirani, prevleka se ne lušči; zaokrožene površine.

Tehnični opis

maksimalni \varnothing obroča D_2 maks	32,9 mm
Zev ključa $_1$	21 mm
Dolžina ključa L	328 mm
Zev ključa $_2$	23 mm
maksimalni \varnothing obroča D_1 maks	29,8 mm
maksimalna višina obroča $h_{1\text{ maks}}$	14,5 mm
Mere zeva ključa	metrični
Postopek izdelave	kovani v utopu
Material	Chrome-Alloy-Steel
Površina	nikelj kromirano
Vrsta izdelka	Vijačni ključ

