



## Dvostranski obročni ključ, ravni, Zev ključa: 17X19mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	617600 17X19
GTIN	4018754021338
Razred artikla	63A

### Opis

#### Izvedba:

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.

**STAHLWILLE** – z oprijemljivim držalom z dvojnimi T-profilom. Optimalna upogibna trdnost, dober prenos sile. Tanki, ravni obroči za uporabo na najožjih mestih. Z **AS-Drive** profilom.

#### Standard:

**DIN 837 B / ISO 3318**

#### Material:

**STAHLWILLE** – Chrome-Alloy-Steel; nikelj kromirani, prevleka se ne lušči; zaokrožene površine.

### Tehnični opis

Dolžina ključa L	185 mm
Zev ključa <sub>2</sub>	19 mm
maksimalni Ø obroča D <sub>1</sub> maks	26,5 mm
maksimalni Ø obroča D <sub>2</sub> maks	27,6 mm
maksimalna višina obroča h <sub>1</sub> maks	8,8 mm
Zev ključa <sub>1</sub>	17 mm
Mere zeva ključa	metrični
Položaj obroča	0 stopinj
Postopek izdelave	kovani v utopu
Material	Chrome-Alloy-Steel
Površina	kromirani (površina se ne lušči)

Vrsta izdelka

Vijačni ključ