



## Dvostranski obročni ključ, ravni, fosfatirani, Zev ključa: 27X32 mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	617900 27X32
GTIN	4045197472090
Razred artikla	62A

### Opis

#### Izvedba:

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.

**HOLEX** – z ovalnim držalom.

#### Standard:

**DIN 837 B / ISO 3318**

#### Material:

**HOLEX** – kromvanadijevo jeklo, fosfatirani.

Dolžina ključa L: 288 mm

maksimalni  $\varnothing$  obroča  $D_1$  maks: 38,5 mm

maksimalni  $\varnothing$  obroča  $D_2$  maks: 45,5 mm

maksimalna višina obroča  $h_{1\text{ maks}}$ : 12,8 mm

### Tehnični opis

Zev ključa $_2$	32 mm
maksimalni $\varnothing$ obroča $D_2$ maks	45,5 mm
maksimalni $\varnothing$ obroča $D_1$ maks	38,5 mm
Dolžina ključa L	288 mm
Zev ključa $_1$	27 mm
maksimalna višina obroča $h_{1\text{ maks}}$	12,8 mm
Mere zeva ključa	metrični
Položaj obroča	0 stopinj
Postopek izdelave	kovani v utopu

Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	fosfatirani
Značilnost blagovnega imena	fosfatirani
Vrsta izdelka	Vijačni ključ