

**Dvostranski obročni ključ, ravni, kromiran, Zev ključa: 13X17mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	617950 13X17
GTIN	4045197441874
Razred artikla	62A

Opis**Izvedba:**

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.

HOLEX – z ovalnim držalom.

Standard:

DIN 837 B / ISO 3318

Material:

HOLEX – kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Tehnični opis

Zev ključa ₁	13 mm
Zev ključa ₂	17 mm
Dolžina ključa L	165 mm
maksimalni Ø obroča D ₁ maks	20,5 mm
maksimalni Ø obroča D ₂ maks	25,5 mm
maksimalna višina obroča h ₁ maks	8 mm
Mere zeva ključa	metrični
Položaj obroča	0 stopinj
Postopek izdelave	kovani v utopu
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	kromiran

Značilnost blagovnega imena

kromiran

Vrsta izdelka

Vijačni ključ