



## Garnitura dvostranskih obročnih ključev, nizko zavutih, Število ključev: 8



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	616510 8
GTIN	4018754081097
Razred artikla	63A

### Opis

#### Izvedba:

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah. Tanki, ravni obroči za uporabo na najožjih mestih. Z oprijemljivim držalom z dvojnim T-profilom. Optimalna upogibna trdnost, dober prenos sile. Glavi na obeh koncih nizko zaviti. Z **AS-Drive** profilom.

#### Standard:

**DIN 897 / ISO 3318**

#### Material:

Chrome-Alloy-Steel; nikelj kromirani, prevleka se ne lušči; zaokrožene površine.

#### Vsebina:

po 1 dvostranski obročni ključ art. 616500: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22

### Tehnični opis

Število ključev	8
Mere zeva ključa	metrični
Postopek izdelave	kovani v utopu
Material	Chrome-Alloy-Steel
Površina	nikelj kromirano
Vrsta izdelka	Vijačni ključ

## Pribor

Dvostranski obročni ključ, nizko zaviti Zev ključa 12X13 mm	616500 12X13
Dvostranski obročni ključ, nizko zaviti Zev ključa 6X7 mm	616500 6X7
Dvostranski obročni ključ, nizko zaviti Zev ključa 14X15 mm	616500 14X15
Dvostranski obročni ključ, nizko zaviti Zev ključa 8X9 mm	616500 8X9
Dvostranski obročni ključ, nizko zaviti Zev ključa 18X19 mm	616500 18X19
Dvostranski obročni ključ, nizko zaviti Zev ključa 20X22 mm	616500 20X22
Dvostranski obročni ključ, nizko zaviti Zev ključa 10X11 mm	616500 10X11
Dvostranski obročni ključ, nizko zaviti Zev ključa 16X17 mm	616500 16X17