

**Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti, kromirani, Zev ključa: 21X24mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	615950 21X24
GTIN	4045197331328
Razred artikla	62A

Opis**Izvedba:**

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.
Z ovalnim držalom.

Standard:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Tehnični opis

Zev ključa ₂	24 mm
maksimalni Ø obroča D ₁ maks	32 mm
Dolžina ključa L	325 mm
Zev ključa ₁	21 mm
maksimalni Ø obroča D ₂ maks	35 mm
Mere zeva ključa	metrični
Površina	kromiran
Značilnost blagovnega imena	kromirani
Vrsta izdelka	Vijačni ključ

