



Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski, dolgi, 6-kotnik: 10mm



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 643300 10 |
| GTIN | 4018754007004 |
| Razred artikla | 63A |

Opis

Izvedba:

Zahtevna izdelava, orodje je iz dveh delov. Optimalno kaljeno telo prevzema in prenaša vrtilni moment. Zaradi ozkih toleranc notranjih 4-kotnikov varno nasedajo na orodju. Notranji 4-kotnik po **DIN 3120**.

Standard:

DIN 7422

Material:

Chrome-Alloy-Steel, nikelj kromirani, prevleka se ne lušči. Trn iz žilavega materiala z veliko trdoto, svetel.

Tehnični opis

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| 6-kotnik | 10 mm |
| Ø na strani pogona | 22,7 mm |
| Dolžina | 140 mm |
| Pogonski 4-kotnik | 1/2 col |
| Pogonski profil | Izvijač z notranjim 6-kotnikom |
| Vrsta izdelka | Nasadni ključ |