

**Dvostranski obročni ključi, ravni, kromiran, Zev ključa: 16X17mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	617950 16X17
GTIN	4045197441898
Razred artikla	62A

**Opis****Izvedba:**

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.

**HOLEX** – z ovalnim držalom.

**Standard:**

**DIN 837 B / ISO 3318**

**Material:**

**HOLEX** – kromvanadijevo jeklo, kromirani.

**Tehnični opis**

Zev ključa <sub>2</sub>	17 mm
maksimalni Ø obroča D <sub>2</sub> maks	25,5 mm
Dolžina ključa L	169 mm
Zev ključa <sub>1</sub>	16 mm
maksimalna višina obroča h <sub>1</sub> maks	8 mm
maksimalni Ø obroča D <sub>1</sub> maks	24,5 mm
Mere zeva ključa	metrični
Položaj obroča	0 stopinj
Postopek izdelave	kovani v utopu
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	kromiran

Značilnost blagovnega imena	kromiran
Vrsta izdelka	Vijačni ključ