



## Dvostranski obročni ključ, ravni, Zev ključa: 19X22mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	617600 19X22
GTIN	4018754021369
Razred artikla	63A

### Opis

#### Izvedba:

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.

**STAHLWILLE** – z oprijemljivim držalom z dvojnimi T-profilom. Optimalna upogibna trdnost, dober prenos sile. Tanki, ravni obroči za uporabo na najožjih mestih. Z **AS-Drive** profilom.

#### Standard:

**DIN 837 B / ISO 3318**

#### Material:

**STAHLWILLE** – Chrome-Alloy-Steel; nikelj kromirani, prevleka se ne lušči; zaokrožene površine.

### Tehnični opis

Zev ključa $z_2$	22 mm
maksimalna višina obroča $h_{1 \text{ maks}}$	10,8 mm
Zev ključa $z_1$	19 mm
maksimalni $\varnothing$ obroča $D_2 \text{ maks}$	32,4 mm
maksimalni $\varnothing$ obroča $D_1 \text{ maks}$	29 mm
Dolžina ključa L	210 mm
Mere zeva ključa	metrični
Položaj obroča	0 stopinj
Postopek izdelave	kovani v utopu
Material	Chrome-Alloy-Steel
Površina	kromirani (površina se ne lušči)

Vrsta izdelka

Vijačni ključ