

**Dvostranski obročni ključi, ravni, kromiran, Zev ključa: 6X7mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	617950 6X7
GTIN	4045197441829
Razred artikla	62A

Opis**Izvedba:**

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.

HOLEX – z ovalnim držalom.

Standard:

DIN 837 B / ISO 3318

Material:

HOLEX – kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Tehnični opis

Dolžina ključa L	100 mm
Zev ključa ₁	6 mm
maksimalni Ø obroča D ₂ maks	12 mm
maksimalni Ø obroča D ₁ maks	10,5 mm
Zev ključa ₂	7 mm
maksimalna višina obroča h ₁ maks	4,5 mm
Mere zeva ključa	metrični
Položaj obroča	0 stopinj
Postopek izdelave	kovani v utopu
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	kromiran

Značilnost blagovnega imena

kromiran

Vrsta izdelka

Vijačni ključ