



Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski, dolgi z okroglo glavo, 6-kotnik: 10mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	643450 10
GTIN	4018754007363
Razred artikla	63A

Opis

Izvedba:

Zahtevna izdelava, orodje je iz dveh delov. Optimalno kaljeno telo prevzema in prenaša vrtilni moment. Zaradi ozkih toleranc notranjih 4-kotnikov varno nasedajo na orodju. Notranji 4-kotnik po **DIN 3120**.

Uporaba:

Za vijačenje pod kotom do 25°.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, nikelj kromirani, prevleka se ne lušči. Trn iz žilavega materiala z veliko trdoto, svetel.

Napotek:

POZOR!

Za ta izdelek obstaja tudi alternativa znamke GARANT!

Priporočena številka izdelka: 643439

Tehnični opis

6-kotnik	10 mm
Dolžina	100 mm
Ø na strani pogona	22,7 mm
Pogonski 4-kotnik	1/2 col
Pogonski profil	Izvijač z notranjim 6-kotnikom
z okroglo glavo	da

Vrsta izdelka

Nasadni ključ