



Dvostranski obročni ključi, ravni, kromiran, Zev ključa: 30X32mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	617950 30X32
GTIN	4045197441973
Razred artikla	62A

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.

HOLEX – z ovalnim držalom.

Standard:

DIN 837 B / ISO 3318

Material:

HOLEX – kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Tehnični opis

Zev ključa ₂	32 mm
Zev ključa ₁	30 mm
maksimalni Ø obroča D ₁ maks	43 mm
Dolžina ključa L	318 mm
maksimalni Ø obroča D ₂ maks	48,5 mm
maksimalna višina obroča h ₁ maks	12,8 mm
Mere zeva ključa	metrični
Položaj obroča	0 stopinj
Postopek izdelave	kovani v utopu
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	kromiran

Značilnost blagovnega imena

kromiran

Vrsta izdelka

Vijačni ključ