

**Dvostranski obročni ključi, ravni, kromiran, Zev ključa: 18X21mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	617950 18X21
GTIN	4045197441935
Razred artikla	62A

Opis**Izvedba:**

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.

HOLEX – z ovalnim držalom.

Standard:

DIN 837 B / ISO 3318

Material:

HOLEX – kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Tehnični opis

maksimalni \varnothing obroča D_2 maks	30,5 mm
maksimalna višina obroča $h_{1\text{ maks}}$	9,8 mm
Zev ključa $_2$	21 mm
Zev ključa $_1$	18 mm
Dolžina ključa L	194 mm
maksimalni \varnothing obroča D_1 maks	26,5 mm
Mere zeva ključa	metrični
Položaj obroča	0 stopinj
Postopek izdelave	kovani v utopu
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	kromiran

Značilnost blagovnega imena

kromiran

Vrsta izdelka

Vijačni ključ