



Obročni ključ za zaganjače, Zev ključa: 10X12mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	618000 10X12
GTIN	4018754022038
Razred artikla	63A

Opis

Izvedba:

V utopu kovani obročni ključ z zavite oblike. Zevi v natančnih tolerancah. Držalo z dvojnimi T-profilom, odporno proti zvijanju. Z **AS-Drive** profilom.

Uporaba:

Posebej primerni za delo na bloku motorja, npr. za vgradnjo vplinjača, alternatorja itd. in povsod tam, kjer so vijaki in matice z običajnim obročnim ključem težko dosegljive.

Material:

Chrome-Alloy-Steel; nikelj kromirani, prevleka se ne lušči; zaokrožene površine (ni ostrih robov).

Tehnični opis

Ø obroča D ₁	16,5 mm
Dolžina ključa	150 mm
Zev ključa ₂	12 mm
Ø obroča D ₂	19,5 mm
Zev ključa ₁	10 mm
Mere zeva ključa	metrični
Višina glave h	6,5 mm
Postopek izdelave	kovani v utopu
Material	Chrome-Alloy-Steel
Površina	kromirani (površina se ne lušči)

Na obročni strani AS-Drive	da
Oblika loka	da
Vrsta izdelka	Vijačni ključ