

LENOX **Žaga za luknje s karbidno trdino, Premer: 41 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	589060 41
GTIN	082472302264
Razred artikla	58Z

Opis**Izvedba:**

Zobje s karbidno trdino z dolgo življenjsko dobo.

Uporaba:

Za obdelavo **umetnih mas, ojačanih s steklenimi vlakni (GFK/CFK)**, mavčnih plošč, betona, zlepljenih materialov, trdega lesa. **Variabilno ozobje 3/4 zob na colo**, maksimalna globina žaganja za vse velikosti je **38 mm**. Zaradi udarcev ob zobe s karbidno trdino se zobje lahko odlomijo.

Napotek:

Diamantne žage za luknje za obdelavo stekla, keramičnih ploščic, keramike ipd. do dobavljive po ponudbi.

Tehnični opis

Premer	41 mm
Vrsta izdelka	Žage za luknje

Pribor

Vpenjalno držalo Tip 210S	589310 210S
Vpenjalno držalo Tip 210L	589310 210L
Hitrovpenjalno držalo Tip 210S	589314 210S
Centrirni sveder HSS Tip 6KT	589430 6KT
Centrirni sveder s karbidno trdino Tip 6KT	589432 6KT