

**Obročni udarni ključi, ravni, Zev ključa: 41 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	619000 41
GTIN	4018754023172
Razred artikla	63A

Opis**Izvedba:**

Kovani v utopu, s kratkim, čvrstim profiliranim ročajem in ojačanim koncem za udarjanje. Zelo tanek obroč, zev ključa je v natančnih tolerancah za delo na najožjih mestih. Obroč ključa je višji kot standardne matice, zato se ključ ne zatika. Močnejši od vsakega vijaka.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, zeleno lakirani.

Tehnični opis

Višina obroča h	29 mm
Dolžina ključa L	200 mm
Zev ključa	41 mm
Ø obroča D	59 mm
Standard	DIN 7444
Postopek izdelave	kovani v utopu
Material	Chrome-Alloy-Steel
Površina	zeleno lakirani
Vrsta izdelka	Vijačni ključ

