

**Obročni udarni ključi, ravni, Zev ključa: 50mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	619000 50
GTIN	4018754023196
Razred artikla	63A

**Opis****Izvedba:**

Kovani v utopu, s kratkim, čvrstim profiliranim ročajem in ojačanim koncem za udarjanje. Zelo tanek obroč, zev ključa je v natančnih tolerancah za delo na najožjih mestih. Obroč ključa je višji kot standardne matice, zato se ključ ne zatika. Močnejši od vsakega vijaka.

**Material:**

Chrome-Alloy-Steel, zeleno lakirani.

**Tehnični opis**

Dolžina ključa L	280 mm
Višina obroča h	35 mm
Zev ključa	50 mm
Ø obroča D	70 mm
Standard	DIN 7444
Postopek izdelave	kovani v utopu
Material	Chrome-Alloy-Steel
Površina	zeleno lakirani
Vrsta izdelka	Vijačni ključ

