

**6-kotni nasadni ključ, 3/4-colski, Zev ključa: 24mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	644500 24
GTIN	4018754008711
Razred artikla	63A

**Opis****Izvedba:**

Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka. Zevi v natančnih tolerancah. Notranji 4-kotnik z utorom in gumbom za sprostitvev ustreza DIN 3120-D 20.

**Standard:****DIN 3124-S****Material:**

Chrome-Alloy-Steel, nikelj kromirani, prevleka se ne lušči.

**Tehnični opis**

Zev ključa	24 mm
Ø na izhodni strani	34 mm
Dolžina	51 mm
Pogonski 4-kotnik	3/4 col
Pogonski profil	6-kotni nasadni ključ
Vrsta izdelka	Nasadni ključ

