



Garnitura nasadnih ključev, 3/4-colski 4-kotnik 16-delna



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	644000
GTIN	4018754080090
Razred artikla	63A

Opis

Izvedba:

Pogonski / vezni deli po DIN 3122 / 3123, **nasadni ključi** po DIN 3124, zunanji 4-kotniki po DIN 3120-B 20 z vzmetenim zatičem, notranji 4-kotniki po DIN 3120-D 20 z izvrtino in gumbom za sprostitev.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, nikelj kromirani, prevleka se ne lušči.

Obseg dobave:

10 6-robni nasadnih ključev: Art. 644500 vel. 22; 24; 27; 30; 32; 34; 36; 41; 46; 50

1 drsna glava: Art. 645500

1 kotni zglob: 1 kos

2 podaljška: Art. 645400 200 in 400 mm

1 glava raglje: Art. 645000

1 ročaj: Art. 646200

Shranjevanje v: Škatla iz jeklene pločevine

Tehnični opis

Pogonski 4-kotnik	3/4 col
Število delov	16
Pogonski profil	6-kotni nasadni ključ

Mere zeva ključa	metrični
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ	22-50 mm
Pakiranje	Škatla iz jeklene pločevine
Dolžina	575 mm
Širina	220 mm
Višina	86 mm
Vrsta izdelka	Nasadni ključ s T-ročajem

Pribor

Podaljšek, 3/4 cole Celotna dolžina 200 mm	645400 200
6-kotni nasadni ključ, 3/4-colski Zev ključa 27 mm	644500 27
Raglja, 3/4 cole brez ročaja	645000
6-kotni nasadni ključ, 3/4-colski Zev ključa 22 mm	644500 22
6-kotni nasadni ključ, 3/4-colski Zev ključa 34 mm	644500 34
Drсна glava brez ročaja, 3/4-colska	645500
6-kotni nasadni ključ, 3/4-colski Zev ključa 24 mm	644500 24
6-kotni nasadni ključ, 3/4-colski Zev ključa 36 mm	644500 36
Ročaj za 3/4 cole	646200
6-kotni nasadni ključ, 3/4-colski Zev ključa 50 mm	644500 50
6-kotni nasadni ključ, 3/4-colski Zev ključa 46 mm	644500 46
6-kotni nasadni ključ, 3/4-colski Zev ključa 30 mm	644500 30
6-kotni nasadni ključ, 3/4-colski Zev ključa 32 mm	644500 32
Podaljšek, 3/4 cole Celotna dolžina 400 mm	645400 400
6-kotni nasadni ključ, 3/4-colski Zev ključa 41 mm	644500 41