

**6-kotni nasadni ključ, dolg, 3/4-colski, Zev ključa: 24mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 644700 24 |
| GTIN | 4018754008933 |
| Razred artikla | 63A |

Opis**Izvedba:**

Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka. Zevi v natančnih tolerancah. Notranji 4-kotnik z utorom in gumbom za sprostitvev ustreza DIN 3120-D 20.

Standard:**DIN 3124-L****Material:**

Chrome-Alloy-Steel, nikelj kromirani, prevleka se ne lušči.

Tehnični opis

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Ø na izhodni strani | 34 mm |
| Dolžina | 90 mm |
| Zev ključa | 24 mm |
| Pogonski 4-kotnik | 3/4 col |
| Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ |
| Vrsta izdelka | Nasadni ključ |

