

HOLEX**Odprti dvostranski obročni ključ, Zev ključa: 10X11 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	619705 10X11
GTIN	4045197673343
Razred artikla	62A

Opis**Izvedba:**

Kovani v utopu, z ojačanim obročem, zato zelo čvrsti.; zevi v natančnih tolerancah. Glave 10° zakrivljene.

Z ovalnim, priročnim ročajem, zelo čvrsti. Do vel. 12×14 mm z enojnim – od vel. 14×17 mm pa z dvojnim 6-kotnikom.

Standard:**DIN 3118 / ISO 3318****Material:**

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Tehnični opis

maksimalni Ø obroča D_2 maks	21,4 mm
Zev ključa $_1$	10 mm
maksimalni Ø obroča D_1 maks	19,4 mm
Zev ključa $_2$	11 mm
maksimalna višina obroča $h_{2\text{ maks}}$	8,5 mm
Dolžina ključa L	153 mm
maksimalna višina obroča $h_{1\text{ maks}}$	8 mm
Mere zeva ključa	metrični
Standard	DIN 3118 / ISO 3318
Položaj obroča	10 stopinj

Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	kromiran
Vrsta izdelka	Vijačni ključ