



Garnitura dvostranskih obročnih ključev z ragljo, za vijake Torx®, v torbici, Število ključev: 4



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	619460 4
GTIN	4045197230003
Razred artikla	62A

Opis

Izvedba:

Kovani v utopu. Na obročni strani z izredno lahko tekočo, čvrsto obročno ragljo. Ekstremno majhen povratni zasuk 5°.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Vsebina:

po 1 ključ art. 619440: E6 × E8, E10 × E12, E14 × E18, E20 × E24

Obseg dobave:

po 1 ključ art. 619440: E6 × E8, E10 × E12, E14 × E18, E20 × E24

Tehnični opis

Število ključev	4
Pogonski profil	Nasadni ključ Torx®
Število zob	72
Povratni zasuk	5 stopinj
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	kromiran

Vrsta izdelka

Vijačni ključ

PriborDvostranski obročni ključi z ragljo, za vijake Torx® Profil
Torx® E10XE12

619440 E10XE12

Dvostranski obročni ključi z ragljo, za vijake Torx® Profil
Torx® E14XE18

619440 E14XE18

Dvostranski obročni ključi z ragljo, za vijake Torx® Profil
Torx® E20XE24

619440 E20XE24

Dvostranski obročni ključi z ragljo, za vijake Torx® Profil
Torx® E6XE8

619440 E6XE8