



Odprti dvostranski obročni ključ, Zev ključa: 17X19mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	619200 17X19
GTIN	4018754021956
Razred artikla	63A

Opis

Izvedba:

Kovani v utopu, z ojačanim obročem, zato zelo čvrsti.; zevi v natančnih tolerancah. Glave 10° zakrivljene.

S priročnim profiliranim ročajem v obliki dvojnega T. Optimalna odpornost proti zvijanju, dober prenos sile, posebej priročen in lahek. Do vel. 12×14 mm z enojnim – od vel. 14×17 mm pa z dvojnimi 6-kotnikom.

Standard:

DIN 3118 / ISO 3318

Material:

Chrome-Alloy-Steel; prevleka se ne lušči.

Tehnični opis

maksimalna višina obroča $h_{1\text{ maks}}$	12 mm
Dolžina ključa L	220 mm
maksimalna višina obroča $h_{2\text{ maks}}$	13 mm
maksimalni \varnothing obroča $D_1\text{ maks}$	30 mm
Zev ključa z_2	19 mm
Zev ključa z_1	17 mm
maksimalni \varnothing obroča $D_2\text{ maks}$	33 mm
Mere zeva ključa	metrični
Standard	DIN 3118 / ISO 3318
Položaj obroča	10 stopinj

Postopek izdelave	kovani v utopu
Material	Chrome-Alloy-Steel
Površina	kromirani (površina se ne lušči)
odprti obroč	da
Vrsta izdelka	Vijačni ključ