



## Odprti dvostranski obročni ključ, Zev ključa: 24X27mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	619200 24X27
GTIN	4018754022007
Razred artikla	63A

### Opis

#### Izvedba:

Kovani v utopu, z ojačanim obročem, zato zelo čvrsti.; zevi v natančnih tolerancah. Glave 10° zakrivljene.

S priročnim profiliranim ročajem v obliki dvojnega T. Optimalna odpornost proti zvijanju, dober prenos sile, posebej priročen in lahek. Do vel. 12×14 mm z enojnim – od vel. 14×17 mm pa z dvojnimi 6-kotnikom.

#### Standard:

**DIN 3118 / ISO 3318**

#### Material:

Chrome-Alloy-Steel; prevleka se ne lušči.

### Tehnični opis

maksimalni $\varnothing$ obroča $D_1$ maks	40,5 mm
maksimalni $\varnothing$ obroča $D_2$ maks	44,5 mm
Dolžina ključa L	270 mm
Zev ključa $z_2$	27 mm
maksimalna višina obroča $h_{1\text{ maks}}$	16 mm
maksimalna višina obroča $h_{2\text{ maks}}$	17,5 mm
Zev ključa $z_1$	24 mm
Mere zeva ključa	metrični
Standard	DIN 3118 / ISO 3318
Položaj obroča	10 stopinj

Postopek izdelave	kovani v utopu
Material	Chrome-Alloy-Steel
Površina	kromirani (površina se ne lušči)
odprti obroč	da
Vrsta izdelka	Vijačni ključ