

HOLEX**Odprti dvostranski obročni ključ, Zev ključa: 30X32mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	619705 30X32
GTIN	4045197673435
Razred artikla	62A

Opis**Izvedba:**

Kovani v utopu, z ojačanim obročem, zato zelo čvrsti.; zevi v natančnih tolerancah. Glave 10° zakrivljene.

Z ovalnim, priročnim ročajem, zelo čvrsti. Do vel. 12×14 mm z enojnim – od vel. 14×17 mm pa z dvojnim 6-kotnikom.

Standard:**DIN 3118 / ISO 3318****Material:**

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Tehnični opis

Zev ključa ₂	32 mm
maksimalna višina obroča $h_{1\text{ maks}}$	19 mm
maksimalna višina obroča $h_{2\text{ maks}}$	20,5 mm
Dolžina ključa L	297 mm
maksimalni \varnothing obroča $D_{1\text{ maks}}$	50,4 mm
maksimalni \varnothing obroča $D_{2\text{ maks}}$	52,4 mm
Zev ključa ₁	30 mm
Mere zeva ključa	metrični
Standard	DIN 3118 / ISO 3318
Položaj obroča	10 stopinj

Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	kromiran
Vrsta izdelka	Vijačni ključ