



## 12-kotni nasadni ključ, colski, Zev ključa: 55mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	647000 55
GTIN	4018754009947
Razred artikla	63A

### Opis

**Izvedba:**

Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka. Zevi v natančnih tolerancah. Notranji 4-kotnik z utorom in gumbom za sprostitev ustreza DIN 3120 D 25.

**Standard:****DIN 3124****Material:**

Chrome-Alloy-Steel, nikelj kromirani, prevleka se ne lušči.

### Tehnični opis

Ø na izhodni strani	72 mm
Zev ključa	55 mm
Dolžina	85 mm
Pogonski 4-kotnik	1 col
Pogonski profil	12-kotni nasadni ključ
Vrsta izdelka	Nasadni ključ

