

HOLEX
Nasadni ključ, zakrivljeni, Zev ključa: 28 mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	621340 28
GTIN	4045197528278
Razred artikla	62C

Opis
Izvedba:

Kovani za največje obremenitve, zevi ključev so v zelo ozkih tolerancah. Specialna votla oblika, tudi za matice na daljših vijakih. Zeva sta enaka na obeh straneh ključa; pri vel. 6 in 7 je na obeh straneh ključa 6-kotnik, od vel. 8 je na daljšem kraku 6-kotnik, na krajšem pa 12-kotnik. Zakrivljeni za pribl. 90–95°.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Dolžina ključa L₁: 290 mm

Dolžina ključa L₂: 60 mm

Ø izvrtine F: 22 mm

Tehnični opis

Profil na daljši strani	6-kotni nasadni ključ
Dolžina ključa L ₂	60 mm
Ø izvrtine F	22 mm
Dolžina ključa L ₁	290 mm
Zev ključa	28 mm
Profil na krajši strani	12-kotni nasadni ključ
Pogonski profil	12-kotni nasadni ključ
Pogonski profil	6-kotni nasadni ključ
Kot	90 - 95 stopinj

Postopek izdelave	kovane
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	kromiran
obojestransko enaka dolžina zeva ključa	da
Vrsta izdelka	Nasadni ključ s T-ročajem