



## Nasadni ključ, zakrivljeni, Zev ključa: 29 mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	621340 29
GTIN	4045197528285
Razred artikla	62C

### Opis

#### Izvedba:

Kovani za največje obremenitve, zevi ključev so v zelo ozkih tolerancah. Specialna votla oblika, tudi za matice na daljših vijakih. Zeva sta enaka na obeh straneh ključa; pri vel. 6 in 7 je na obeh straneh ključa 6-kotnik, od vel. 8 je na daljšem kraku 6-kotnik, na krajšem pa 12-kotnik. Zakrivljeni za pribl. 90–95°.

#### Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Dolžina ključa L<sub>1</sub>: 300 mm

Dolžina ključa L<sub>2</sub>: 62 mm

Ø izvrtine F: 22 mm

### Tehnični opis

Ø izvrtine F	22 mm
Dolžina ključa L <sub>1</sub>	300 mm
Zev ključa	29 mm
Dolžina ključa L <sub>2</sub>	62 mm
Profil na krajši strani	12-kotni nasadni ključ
Profil na daljši strani	6-kotni nasadni ključ
Pogonski profil	12-kotni nasadni ključ
Pogonski profil	6-kotni nasadni ključ
Kot	90 - 95 stopinj

Postopek izdelave	kovane
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	kromiran
obojestransko enaka dolžina zeva ključa	da
Vrsta izdelka	Nasadni ključ s T-ročajem