



Nasadni ključ, zakrivljeni, Zev ključa: 6 mm



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 621340 6 |
| GTIN | 4045197527851 |
| Razred artikla | 62C |

Opis

Izvedba:

Kovani za največje obremenitve, zevi ključev so v zelo ozkih tolerancah. Specialna votla oblika, tudi za matice na daljših vijakih. Zeva sta enaka na obeh straneh ključa; pri vel. 6 in 7 je na obeh straneh ključa 6-kotnik, od vel. 8 je na daljšem kraku 6-kotnik, na krajšem pa 12-kotnik. Zakrivljeni za pribl. 90–95°.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Dolžina ključa L₁: 102 mm

Dolžina ključa L₂: 17 mm

Ø izvrtine F: 4,5 mm

Tehnični opis

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Dolžina ključa L ₁ | 102 mm |
| Zev ključa | 6 mm |
| Ø izvrtine F | 4,5 mm |
| Profil na krajši strani | 6-kotni nasadni ključ |
| Profil na daljši strani | 6-kotni nasadni ključ |
| Dolžina ključa L ₂ | 17 mm |
| Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ |
| Kot | 90 - 95 stopinj |
| Postopek izdelave | kovane |

| | |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| Material | Kromvanadijevo jeklo |
| Površina | kromiran |
| obojestransko enaka dolžina zeva ključa | da |
| Vrsta izdelka | Nasadni ključ s T-ročajem |

Pribor

| | |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| Garnitura nasadnih ključev, zakrivljeni Število ključev 11 | 621345 11 |
|------------------------------------------------------------|-----------|