



Plošča za primerjanje trdote HV 1,0, Vrednost trdote pribl.: 300



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	495160 300
GTIN	2050001957993
Razred artikla	49L

Opis

Izvedba:

Kakovostne plošče za primerjanje trdote iz optimiziranega in homogenega jekla za periodično kalibriranje naprav za preverjanje trdote.

Prednosti:

Sistem urejanja z barvami in simboli na vsaki embalaži.

Obseg dobave:

Vse plošče za primerjanje trdote so dobavljene s **certifikatom DAkkS o kalibriranju**.

Napotek:

Kalibriranje po drugih postopkih, plošče za primerjanje trdote v drugih dimenzijah in z rastrskimi črtami po ponudbi. Hitra razpoložljivost iz skladišča proizvajalca.

Tehnični opis

Postopek preizkušanja	HV 1,0
Višina	10 mm
Vrednost trdote pribl.	300
Ø	65 mm

Poročilo o preizkusu	Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
vklj. s certifikatom o kalibriranju DAkkS	da
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	Plošča za primerjanje trdote