



## Plošča za primerjanje trdote HV 10, Vrednost trdote pribl.: 700



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	495164 700
GTIN	2050001958174
Razred artikla	49L

### Opis

#### Izvedba:

Kakovostne plošče za primerjanje trdote iz optimiziranega in homogenega jekla za periodično kalibriranje naprav za preverjanje trdote.

#### Prednosti:

Sistem urejanja z barvami in simboli na vsaki embalaži.

#### Obseg dobave:

Vse plošče za primerjanje trdote so dobavljene s **certifikatom DAkkS o kalibriranju**.

#### Napotek:

**Kalibriranje po drugih postopkih, plošče za primerjanje trdote v drugih dimenzijah in z rastrskimi črtami po ponudbi. Hitra razpoložljivost iz skladišča proizvajalca.**

### Tehnični opis

Postopek preizkušanja	HV 10
Ø	65 mm
Višina	10 mm
Vrednost trdote pribl.	700

Poročilo o preizkusu	Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
vklj. s certifikatom o kalibriranju DAkkS	da
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	Plošča za primerjanje trdote