

**Plošča za primerjanje trdote HV 20, Vrednost trdote pribl.: 550****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	495166 550
GTIN	2050001958228
Razred artikla	49L

**Opis****Izvedba:**

Kakovostne plošče za primerjanje trdote iz optimiziranega in homogenega jekla za periodično kalibriranje naprav za preverjanje trdote.

**Prednosti:**

Sistem urejanja z barvami in simboli na vsaki embalaži.

**Obseg dobave:**

Vse plošče za primerjanje trdote so dobavljene s **certifikatom DAkkS o kalibriranju**.

**Napotek:**

**Kalibriranje po drugih postopkih, plošče za primerjanje trdote v drugih dimenzijah in z rastrskimi črtami po ponudbi. Hitra razpoložljivost iz skladišča proizvajalca.**

**Tehnični opis**

Postopek preizkušanja	HV 20
Ø	65 mm
Višina	10 mm
Vrednost trdote pribl.	550
Poročilo o preizkusu	Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
vklj. s certifikatom o kalibriranju DAkkS	da
Pakiranje	čvrsta škatla

Vrsta izdelka

Plošča za primerjanje trdote