

**Objemni ključ s kljunom, za zunanji Ø matice: 230/245mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	628400 230/245
GTIN	4020772054762
Razred artikla	63Q

**Opis****Izvedba:**

Specialno jeklo, brušeni robovi, kaljeni in popuščani z bruniranjem.  
Objemni ključi s kljunom po DIN 1810A.

**Uporaba:**

Za utorne matice DIN 1804 in matice valjčnih ležajev DIN 981.

**Napotek:**

Pri vel. 135/145; 260/270 debelina ni v skladu z DIN.

**Tehnični opis**

celotna dolžina	568 mm
za zunanji Ø matice	230 - 245 mm
Tip	1810A
Oznaka proizvajalca	DIN 1810A
Vrsta izdelka	Objemni ključ