

Kontrolni trni s toleranco v številkah brez povečane mere zaradi obrabe, Tip: A



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 484028 A |
| GTIN | 2050001952677 |
| Razred artikla | 48B |

Opis

POMEMBNO: artikel je mogoče konfigurirati

Tolerančno polje: A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC

Kakovost: 10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9

Nazivna mera: 2 - 2.999 mm, Intervall: 0,001

Izvedba:

Merilno telo je iz prvorazrednega jekla za merila, kaljeno, popuščano, brušeno in lepano. Kontrolni trni so izdelani brez povečane mere zaradi obrabe na dobri strani.

Kontrolni trn s toleranco v številkah, na primer art. 484411 vel. **28 0,01/0,02**.

Napotek:

- **Navedite natančen nazivni \varnothing s tolerančnim poljem (A-ZC) in kakovostjo (6–13) ali toleranco v številkah (\pm).**
- **Kontrolni trni z vmesno mero so zgolj mejni kontrolni trni z decimalnimi merami!**

Kalibriranje: L6

Nazivna mera: 2 - 2,999 mm

Tehnični opis

| | |
|------------------|---|
| Tolerančno polje | A |
| Tolerančno polje | G |
| Tolerančno polje | H |
| Tolerančno polje | J |
| Tolerančno polje | K |
| Tolerančno polje | M |

| | |
|---------------------|-------------------|
| Tolerančno polje | N |
| Tolerančno polje | P |
| Tolerančno polje | R |
| Tolerančno polje | S |
| Tolerančno polje | B |
| Tolerančno polje | T |
| Tolerančno polje | U |
| Tolerančno polje | V |
| Tolerančno polje | X |
| Tolerančno polje | Y |
| Tolerančno polje | Z |
| Tolerančno polje | ZA |
| Tolerančno polje | C |
| Tolerančno polje | D |
| Tolerančno polje | E |
| Tolerančno polje | F |
| Tolerančno polje | JS |
| Tolerančno polje | CD |
| Tolerančno polje | EF |
| Tolerančno polje | FG |
| Tolerančno polje | ZB |
| Tolerančno polje | ZC |
| Tolerančna vrednost | -0,3 - 0,6 |
| Standard | DIN 7164 |
| Standard | DIN EN ISO 1938-1 |
| Standard | DIN 2245-1 |
| Kakovost | 11 |
| Kakovost | 9 |
| Kakovost | 6 |

| | |
|---------------|--------------------------|
| Kakovost | 8 |
| Kakovost | 12 |
| Kakovost | 7 |
| Kakovost | 13 |
| Kakovost | 10 |
| Vrsta šablone | Kontrolni trn |
| Nazivna mera | 2 - 2,999 mm |
| Kalibriranje | L6 |
| Vrsta izdelka | mejnega kontrolnega trna |

Storitve

| | |
|---|-----------|
| Signiranje lasersko graviranje Tip | 018940 |
| DAkKS-kalibriranje Mejni kontrolni trn maksimalni Ø 60 mm | 019620 60 |
| Kalibriranje mejnega kontrolnega trna maksimalni Ø 20 mm | 018400 20 |
| DAkKS-kalibriranje Mejni kontrolni trn maksimalni Ø 60 mm | 028340 60 |
| Kalibriranje mejnega kontrolnega trna maksimalni Ø 20 mm | 028300 20 |