

**Večnamenski sveder iz karbidne trdine, Ø svedra: 4 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	787000 4
GTIN	4002395378098
Razred artikla	76G

**Opis****Izvedba:**

Ploščica iz karbidne trdine **z ostro nabrušenimi rezili in večnamenskim rezalnim robom. S centralnim brušenjem** natančno navrtanje tudi pri trdih površinah, steblo iz poboljšane specialnega jekla.

**Uporaba:**

Za vrtanje v razne materiale tudi v enem delovnem koraku:

- **Opeka, plinasti beton, lahki gradbeni materiali, umetne mase.**
- **Ploščice, keramika, marmor, steklo.**
- **Armirano železo v betonu.**

**Napotek:**

- **Pozor: uporabljajte le za vrtanje (brez udarjanja)!**
- **Hitro vrtanje in več izvrtanih izvrtin z enim polnjenjem baterije, kot z udarnimi vrtnimi stroji.**

Držalo: cilindrično držalo

Dolžina spirale: 50 mm

celotna dolžina: 85 mm

**Tehnični opis**

Ø svedra	4 mm
celotna dolžina	85 mm
Dolžina spirale	50 mm
Število rezil Z	2
Rezalni material	HM
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja	brez udarnega vrtanja

Držalo	cilindrično držalo
Vrsta izdelka	Večnamenski svedri