

**Vrtalna krona iz karbidne trdine brez centrirnega svedra, Ø vrtanja: 90mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	788000 90
GTIN	4002395312597
Razred artikla	76G

Opis**Izvedba:**

Vrtalna krona je opremljena z **rezalnimi ploščicami iz karbidne trdine, brušenimi z diamanti**. Z notranjim navojem M16 za držalo art. 788022.

Uporaba:

Za vrtanje velikih lukenj in prebojev z **udarnim vrtalnim strojem ali vrtalnim kladivom** v beton, opeko, naravni kamen itd. **Za pogrezanje električnih podometnih vtičnic.**

Tehnični opis

Ø vrtanja	90 mm
Celotna dolžina	50 mm
Rezalni material	HM
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja	udarno vrtanje
Vrsta izdelka	Žage za luknje

Pribor

Centrirni sveder Dolžina 120 mm

788070 120

Vpenjalno držalo za vrtalne krone Celotna dolžina 105 mm

788022 105