



## Sveder za beton iz karbidne trdine, Ø svedra: 6,5mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	786000 6,5
GTIN	4002395332083
Razred artikla	76G

### Opis

#### Izvedba:

Sveder je opremljen z zelo trdimi ploščicami, ki so prilotane pri visoki temperaturi. Asimetrična oblika utora za dobro odvajanje izvrtanega materiala.

**Udarni in vrtni sveder** z močno rezalno ploščico iz karbidne kovine.

#### Uporaba:

Predvsem za **vrtnje lukenj za zidne vložke z udarnimi vrtniki** v beton, opeko, naravni in umetni kamen.

Tudi za vrtnje v trdi in mehki les, umetne mase, akril in keramiko. S korekcijo rezil tudi za vrtnje kaljenega jekla.

Držalo: cilindrično držalo

Dolžina spirale: 60 mm

celotna dolžina: 100 mm

Ø držala: 6,5 mm

### Tehnični opis

Ø svedra	6,5 mm
celotna dolžina	100 mm
Dolžina spirale	60 mm
Število rezil Z	2
Ø držala	6,5 mm
Rezalni material	HM
Standard	ISO 5468
Standard	DIN 8039

Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja	udarno vrtanje
Držalo	cilindrično držalo
Vrsta izdelka	Sveder za kamen