

**HM-večnamenski svedri, 1/4-colski (E 6,3), Ø svedra: 6mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	787047 6
GTIN	9002740000204
Razred artikla	76G

**Opis****Izvedba:**

Z vseh strani diamantno brušena ploščica iz karbidne trdine z **izredno ostrimi rezili z zelo veliko trdoto**. Patentiran 4-stopenjski profil za hitro odstranjevanje vrtnega prahu.

HM-večnamenski svedri, 1/4-colski (**E 6,3**).

**Uporaba:**

Natančno **stružno vrtnje** v keramične ploščice, zid in beton, kovine, les in umetne mase.

**Napotek:**

**Pozor – uporabljajte le za vrtnje (brez udarjanja)!**

**Tehnični opis**

celotna dolžina	100 mm
Ø svedra	6 mm
Dolžina spirale	54 mm
Število rezil Z	2
Rezalni material	HM
Vrtnje z udarjanjem/brez udarjanja	brez udarnega vrtnja
6-kotno držalo vijaknega nastavka	E 6,3
Vrsta izdelka	Večnamenski svedri